

## **FUS080/FUE080 – 警告 F9**

原因:

当数据记录器时间间隔结束，内部数据记录器达到高限位“太高消耗量限位值”。这个限位值的检查始终和“累加器 1”相关。

限位值在PDM第“602”行:

» » Data logger			
600 Log interval	Daily		Loaded
601 Day of week, if weekly log	Thursday		Loaded
602 Limit for too high consumption	10	m3	Loaded
603 Limit for too low consumption	0	m3	Loaded
604 Reset log	No		Loaded
610 Date of latest log period	04-07-2007 12:59:49		Loaded
611 Latest Log period totalized (1)	0.000000	m3	Loaded

预设值 1000 m3 ，但是现在可以设 1000000000 m3 - 最大 3.4 E +38 。

错误复位在PDM第“209”行:

» » Alarm			
200 Fault status	3		
202 Date of fault log reset	18-07-2007 05:29:31		
203 Non optimal measure time	0	h	
204 Reset the fault log and faults	No		
205 Call up acknowledge	No		
209 Reset consumption log fault	No		
210 Track 1 alarm output enable	Yes		
211 Track1 fault hours	0	h	

复位: 改变第“209”行为“ Yes”然后传送数据。