

Minimum PO requirement to be taken into account depending on memory

	Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Mbyte
Data		1024	2048	3072	4096	5120	6144	7168	8192	9216	10240	11264	12288	13312	14336	15360	16384	Kbyte
1	1024	90	141	192	243	294	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	
414-5H	2	2048	141	192	243	294	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909
	3	3072	192	243	294	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960
	4	4096	243	294	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011
	5	5120	294	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062
	6	6144	346	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114
	7	7168	397	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165
	8	8192	448	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216
	9	9216	499	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267
416-5H	10	10240	550	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318
	11	11264	602	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370
	12	12288	653	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370	1421
	13	13312	704	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370	1421	1472
	14	14336	755	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370	1421	1472	1523
	15	15360	806	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370	1421	1472	1523	1574
417-5H / 410-5H	16	16384	858	909	960	1011	1062	1114	1165	1216	1267	1318	1370	1421	1472	1523	1574	1626

- : 0 - 500
- : 500 - 1000
- : 1000 - 1500
- : > 1500