

рамочная клемма 4 шт. принадлежность для: 3VA1 250



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
принадлежности	рамочная клемма	
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.2	
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет	
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	6 mm²	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	120 mm²	
длина зачистки изоляции	19 мм	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• однопроводной	6–16 мм²: 6 Нм	
• тонкожильный	10–25 мм²: 6 Нм, 35–95 мм²: 10 Нм	
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C	
длина зачистки изоляции	0,75"	
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	10 AWG	
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	10 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	3/0 AWG	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• однопроводной	10 AWG: 105 lb-in	
• многопроводной	10–4 AWG: 105 lb-in 3–3/0 AWG: 140 lb-in	
Сертификаты		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9254-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9254-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023

