



дисплей DSP800 принадлежность для: от 1 до 8 выключателей 3VA

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Дисплей DSP800
принадлежности	Обмен данными и измерение
Общие технические данные	
пригодность к применению	Монтаж в неподвижных распределительных устройствах в закрытых помещениях
монтажное положение	вертикальной
степень загрязнения	3
категория перенапряжения	I
класс защиты оборудования	III по IEC61558
степень защиты IP	65 (фронт) по МЭК60529
напряжение	
Номинальное напряжение питания управления Us при постоянном токе / максимум	24 V
Механическая конструкция	
число интерфейсов / согласно Fast Ethernet	1
исполнение электрического соединения / интерфейса Fast Ethernet	RJ45
исполнение кабеля / подключаемый / витая пара	Да
протокол / на интерфейсе Ethernet / поддерживается	Modbus TCP
скорость передачи / 2 / при Ethernet	100 Mbit/s
число активных соединений / на интерфейсе Ethernet	8
функция изделия	
• на интерфейсе Ethernet / Auto-MDI(X)	Да
• на интерфейсе Ethernet / последовательный шлюз	Да
мощность потерь \[BA] / расчетное значение	2,2 VA
оперативное напряжение питания / при постоянном токе / расчетное значение / макс.	24 V
потребляемый ток / макс.	0,09 A
высота	96 mm
ширина	96 mm
глубина	56 mm
масса нетто	190 g
исполнение электрического соединения	съёмные/вставные
исполнение электрического соединения / на входах напряжения питания	винтовой зажим
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводной	
• мин.	0,5 mm²
• макс.	2,5 mm²
поперечное сечение подключаемого провода /	

тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
• мин.	0,5 mm ²
• макс.	1,5 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / на цифровых входах / для проводов американского калибра (AWG) / однопроводной	от 2x 20 до 14
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-10 °C
• макс.	55 °C
окружающая температура / при транспортировке	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C

Сертификаты

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0TD10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9987-0TD10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0TD10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



