



сигнальный контакт защитного срабатывания перекидные контакты тип HQ (7 мм) пригодны для электронных устр., принадлежность для: выключателей 3VA1/2

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Защитный сигнальный контакт срабатывания
принадлежности	Защитный сигнальный контакт срабатывания
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
категория перенапряжения	III
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV
рабочее напряжение / при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин.	24 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / мин.	24 V
электричество	
тепловой ток	0,3 A
рабочий ток	
• при AC-12 / при 12 V	0,3 A
• при AC-12 / при 24 V	0,3 A
• при DC-12 / при 12 V	0,1 A
• при DC-12 / при 24 V	0,1 A
• при DC-13 / при 12 V	0,07 A
• при DC-13 / при 24 V	0,07 A
• при AC-15 / при 12 V	0,3 A
• при AC-15 / при 24 V	0,3 A
Механическая конструкция	
высота	56 mm
ширина	7 mm
глубина	30 mm
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,4 N·m
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	0,5 N·m
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	15 mm
поперечное сечение подключаемого провода	
• мин.	0,5 ... 1,5
• макс.	
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
• мин.	20
• макс.	16

Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции \[дюймов]	0,6 in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	3,5 lbf-in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	4,4 lbf-in

Сертификаты

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other		
	Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous

Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0AB23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



