



защитное устройство дифф. тока RCD520 базовый ВДТ тип А монтаж снизу
расчетный дифф. ток 0,03...5 А при 50/60 Гц регулируемое t_v 0...3000 мс 4-
пол. $I_n = 160$ А $U_e = 100-480$ В принадлежность для: 3VA1

| версия | |
|--|---|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| принадлежности | модульный АВДТ, тип А |
| Общие технические данные | |
| вид креплений | винтовое крепление |
| число полюсов | 4 |
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| электричество | |
| рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение | 160 А |
| порог срабатывания / дифференциального тока | 0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5 |
| Механическая конструкция | |
| функция изделия / связь с устройством дифференциального тока | Нет |
| <ul style="list-style-type: none"> функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами функция изделия / дистанционное расцепление характеристика изделия / пломбируемый функция изделия / характеристика срабатывания по выбору функция изделия / выбор УДТ или режима контроля | Да Сообщение предупредительной сигнализации 30% Нет Да Нет Нет |
| положение / ввода питания / на блоке УДТ | вверху или внизу |
| исполнение электрического соединения / для главной цепи | шинный зажим |
| уставки / предельного времени нерасцепления | 0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 |
| тип сигнализатора срабатывания / электрический | Да |
| тип сигнализатора срабатывания / связь | Нет |
| мощность потерь [Вт] / макс. | 6,1 W |
| рабочая частота / расчетное значение / макс. | 60 Hz |
| высота | 100 mm |
| ширина | 101,6 mm |
| глубина | 70 mm |
| масса нетто | 929 g |
| окружающая температура / при эксплуатации | |
| <ul style="list-style-type: none"> мин. макс. | -25 °C 70 °C |
| окружающая температура / при хранении | |
| <ul style="list-style-type: none"> мин. макс. | -40 °C 80 °C |
| окружающая температура / при хранении | |

- МИН.
- МАКС.

-40 °C

80 °C

Сертификаты

General Product Approval



EG-Konf.



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping

other



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Dangerous goods

Environment

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9114-0RL20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL20

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



