



защитное устройство дифф. тока RCD820 усовершенствованный ВДТ тип А
монтаж снизу расчетный дифф. ток 0,03...30 А при 50/60 Гц регулируемое t_v
0...10000 мс 3-пол. $I_n = 160$ А $U_e = 100-690$ В принадлежность для: 3VA2

версия	
торговая марка изделия	SETRON
принадлежности	модульный АВДТ, тип А
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	3
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	160 А
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	Да
• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами	Да
• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами	Сообщение предупредительной сигнализации 30% и 60%
• функция изделия / дистанционное расцепление	Да
• характеристика изделия / пломбируемый	Да
• функция изделия / характеристика срабатывания по выбору	Нет
• функция изделия / выбор УДТ или режима контроля	Да
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение электрического соединения / для главной цепи	шинный зажим
уставки / предельного времени нерасцепления	0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0
тип сигнализатора срабатывания / электрический	Да
тип сигнализатора срабатывания / связь	Да
мощность потерь $[W_t]$ / макс.	10 W
рабочая частота / расчетное значение / макс.	60 Hz
высота	115 mm
ширина	105 mm
глубина	86 mm
масса нетто	1 317 g
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-25 °C 70 °C
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 80 °C
окружающая температура / при хранении	

- МИН.
- МАКС.

-40 °C
80 °C

Сертификаты

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Dangerous Good		
-----	-------------------	-------	----------------	--	--



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9123-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9123-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9123-0RL30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



