



защитное устройство дифф. тока RCD820 усовершенствованный ВДТ тип А  
 монтаж снизу расчетный дифф. ток 0,03...30 А при 50/60 Гц регулируемое  $t_v$   
 0...10000 мс 4-пол.  $I_n = 160$  А  $U_e = 100-690$  В принадлежность для: 3VA2

версия	
торговая марка изделия	SETRON
принадлежности	модульный АВДТ, тип А
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	4
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	160 А
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li> <li>• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li> <li>• функция изделия / дистанционное расцепление</li> <li>• характеристика изделия / пломбируемый</li> <li>• функция изделия / характеристика срабатывания по выбору</li> <li>• функция изделия / выбор УДТ или режима контроля</li> </ul>	Да Сообщение предупредительной сигнализации 30% и 60% Да Да Нет Да
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение электрического соединения / для главной цепи	шинный зажим
уставки / предельного времени нерасцепления	0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0
тип сигнализатора срабатывания / электрический	Да
тип сигнализатора срабатывания / связь	Да
мощность потерь [Вт] / макс.	10 W
рабочая частота / расчетное значение / макс.	60 Hz
высота	115 mm
ширина	139,6 mm
глубина	86 mm
масса нетто	1 641 g
окружающая температура / при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-25 °C 70 °C
окружающая температура / при хранении	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-40 °C 80 °C
окружающая температура / при хранении	

- МИН.
- МАКС.

-40 °C

80 °C

## Сертификаты

### General Product Approval



EG-Konf.



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EMV

Marine / Shipping

other

Dangerous goods



RCM



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9124-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9124-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9124-0RL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9124-0RL30)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



