




дверной поворотный привод для аварийного отключения МЭК IP65 с функцией блокировки дверей принадлежность для: 3VA1 100/160

версия				
торговая марка изделия		SETRON		
принадлежности		Поворотный привод муфты двери		
Общие технические данные				
степень защиты IP		IP65		
Механическая конструкция				
высота		70 mm		
ширина		77 mm		
Сертификаты				
General Product Approval		EMV	Test Certificates	
 EG-Konf.		Miscellaneous	  RCM	Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping		other	Environment	
 LRS	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations Environmental Confirmations

Дополнительная информация				
Информация об упаковке				
Информация об упаковке				
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)				
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs				
Industry Mall (Online ordering system)				
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0FK25				
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)				
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9157-0FK25				
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)				
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0FK25				
CAx-Online-Generator				
http://www.siemens.com/cax				
Tender specifications				
http://www.siemens.com/specifications				



последнее изменение:

21.07.2022 

