



дверной поворотный привод для аварийного отключения МЭК IP65 с блокировкой двери осветительный комплект 24 В DC принадлежность для: 3VA1 100/160

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	Поворотный привод муфты двери	
Общие технические данные		
степень защиты IP	IP65	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	77 mm	
Сертификаты		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
LRS					

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0FK27>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9157-0FK27>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0FK27
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



