



дверных поворотных приводов стандарт, жесткий без компенсатора допусков
МЭК IP65 с функцией блокировки дверей принадлежность для: 3VA1 100/160

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	Поворотный привод муфты двери	
Общие технические данные		
степень защиты IP	IP65	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	77 mm	
Сертификаты		
General Product Approval	EMV	Test Certificates





[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
 LRS	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0FK61 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9157-0FK61 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0FK61 CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



последнее изменение:

21.07.2022 

