

фронтальный поворотный привод стандарт с устройством блокировки двери
МЭК IP30/40 принадлежность для: 3VA1 250



версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	фронтальный поворотный привод	
Общие технические данные		
степень защиты IP	IP30	
Механическая конструкция		
высота	75 mm	
ширина	105 mm	
глубина	95 mm	
Сертификаты		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



EG-Konf.




[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
 LRS	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0EK21	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9257-0EK21	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0EK21	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
http://www.siemens.com/specifications	



последнее изменение:

21.07.2022 

