



защитное устройство дифф. тока RCD820 усовершенствованный ВДТ тип А монтаж снизу расчетный дифф. ток 0,03...30 А при 50/60 Гц регулируемое tv 0...10000 мс 4-пол. In = 630 А Ue = 100-690 В принадлежность для: 3VA2

версия	
торговая марка изделия	SETRON
принадлежности	модульный АВДТ, тип А
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	4
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	630 А
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	Да
<ul style="list-style-type: none"> • функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами • функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами • функция изделия / дистанционное расцепление • характеристика изделия / пломбируемый • функция изделия / характеристика срабатывания по выбору • функция изделия / выбор УДТ или режима контроля 	<p>Да</p> <p>Сообщение предупредительной сигнализации 30% и 60%</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Нет</p> <p>Да</p>
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение электрического соединения / для главной цепи	шинный зажим
уставки / предельного времени нерасцепления	0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0
тип сигнализатора срабатывания / электрический	Да
тип сигнализатора срабатывания / связь	Да
мощность потерь [Вт] / макс.	66 W
рабочая частота / расчетное значение / макс.	60 Hz
высота	150 mm
ширина	184 mm
глубина	110 mm
масса нетто	3 598 g
окружающая температура / при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	<p>-25 °C</p> <p>70 °C</p>
окружающая температура / при хранении	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	<p>-40 °C</p> <p>80 °C</p>
окружающая температура / при хранении	

- МИН.
- МАКС.

-40 °C
80 °C

Сертификаты

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other			Dangerous goods
		Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information

Environment



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9424-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9424-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9424-0RL30

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



