



расцепитель мин. напряжения 220-230 В DC принадлежность для: 3VA1 и 3VA20 до 3VA25

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
принадлежности	Независимые расцепители		
Общие технические данные			
степень загрязнения	3		
категория перенапряжения	III		
потребляемая активная мощность / при постоянном токе / макс.	2,5 W		
напряжение			
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV		
Механическая конструкция			
высота	65,1 mm		
ширина	25,7 mm		
число слотов	3		
глубина	28,8 mm		
масса нетто	91 g		
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,4 N·m		
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	0,5 N·m		
Соединения согласно IEC			
длина зачистки изоляции	10 mm		
поперечное сечение подключаемого провода • мин. • макс.	0,5 ... 1,5		
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов • мин. • макс.	20 16		
Соединения согласно UL			
длина зачистки изоляции \[дюймов]	0,4 in		
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	3,5 lbf·in		
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	4,4 lbf·in		
Сертификаты			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9908-0BB15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB15


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

11.03.2024 

