



расцепитель напряжения, гибкий монт. 110-127 В AC 50/60 Гц
принадлежность для: от 3VA10 до 3VA14 и от 3VA20 до 3VA24

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
принадлежности		Независимые расцепители	
Общие технические данные			
степень загрязнения		3	
категория перенапряжения		III	
потребляемая полная мощность / макс.		810 VA	
напряжение			
выдерживаемое импульсное напряжение		4 kV	
Механическая конструкция			
высота		65,1 mm	
ширина		21,7 mm	
число слотов		3	
глубина		31,2 mm	
масса нетто		91 g	
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.		0,4 N·m	
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.		0,5 N·m	
Соединения согласно IEC			
длина зачистки изоляции		10 mm	
поперечное сечение подключаемого провода • мин. • макс.		0,5 ... 1,5	
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов • мин. • макс.		20 16	
Соединения согласно UL			
длина зачистки изоляции \[дюймов]		0,4 in	
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.		3,5 lbf·in	
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.		4,4 lbf·in	
Сертификаты			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0BA22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA22


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022 

