



замедляющее устройство с фиксированной задержкой 24 В DC
принадлежность для: расцепителей мин. напряжения 3VA

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
принадлежности	Устройство задержки
Общие технические данные	
время задержки отключения / мин.	100 ms
Механическая конструкция	
высота	57,5 mm
ширина	44,8 mm
глубина	72,3 mm
масса нетто	117 g
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,8 N·m
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	1,2 N·m
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	10 mm
поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 1,5
• мин.	
• макс.	
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
• мин.	
• макс.	
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции \[дюймов]	0,4 in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	7,1 lbf·in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	10,6 lbf·in
Сертификаты	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM Type Test Certificates/Test Report	
Marine / Shipping	
other	
Environment	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0BF23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF23


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022 

