



расцепитель дифф. тока RCR принадлежность для: бокового защитного устройства дифф. тока RCD310 или RCD510

версия	
торговая марка изделия	SETRON
принадлежности	Независимые расцепители
Механическая конструкция	
высота	65,1 mm
ширина	21,7 mm
число слотов	3
глубина	31,2 mm
масса нетто	91 g
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,4 N·m
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	0,5 N·m
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	10 mm
поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 1,5
• мин.	
• макс.	
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
• мин.	
• макс.	
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции \[дюймов]	0,4 in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	3,5 lbf·in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	4,4 lbf·in
Сертификаты	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM Type Test Certificates/Test Report	
Marine / Shipping	other
Environment	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BR10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0BR10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BR10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022 

