



клемма для проводов круглого сечения большая, вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 3 шт. принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA1 160

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения	
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.1	
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да	
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	25 mm²	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	150 mm²	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	25 mm²	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	150 mm²	
длина зачистки изоляции	30,5 мм	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• многопроводной	25–150 mm²: 28,5 Нм	
• тонкожильный	25–150 mm²: 28,5 Нм	
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C	
длина зачистки изоляции	1,2"	
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил	
Сертификаты		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JC12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9153-0JC12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JC12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023

