

1XP8002-2x TTL

x = 0 $\hat{=}$ 1024 (P58)

x = 1 $\hat{=}$ 2048 (P35)

x = 2 $\hat{=}$ 512 (P37)

Montageanleitung




Mounting Instructions

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje




10/2005



DIN EN 100 015 - 1
CECC 00015 - 1

Code 20°

Code 0°



5	6	8	1	3	4	12	10	2	11	7	/
U _{a1}	$\overline{U_{a1}}$	U _{a2}	$\overline{U_{a2}}$	U _{a0}	$\overline{U_{a0}}$	5V U _P	0V U _N	5V sensor	0V sensor	$\overline{U_{aS}}$	/
braun brown brun marrone marrón	grün green vert verde verde	grau gray gris grigio gris	rosa pink rose rosa rosa	rot red rouge rosso rojo	schwarz black noir nero negro	braun/grün brown/green brun/vert marrone/verde marrón/verde	weiß/grün white/green blanc/vert bianco/verde blanco/verde	blau blue bleu azzurro azul	weiß white blanc bianco blanco	violett violet violet viola violeta	gelb yellow jaune giallo amarillo



Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

The sensor line is connected internally with the power supply.



La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation.

La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.

La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.



Ø 6 mm	R ₁ ≥ 20 mm	R ₂ ≥ 75 mm
--------	------------------------	------------------------



Siemens AG

Automation & Drives
Standard Drives
Postfach 3269, D - 91050 Erlangen
Germany
www.siemens.com



Bestell-Nr. / Order No.: 5610 70000 09022 a




Ve 01

533 408-92 · 3 · 10/2005 · E · Printed in Germany · Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Sujeto a modificaciones



1XP8002-2x TTL




mm

 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768 - m H
 < 6 mm: ±0.2 mm


A = Lagerung
 Bearing
 Roulement
 Cuscinetto
 Rodamiento

K = Kundenseitige Anschlussmaße
 Required mating dimensions
 Conditions requises pour le montage
 Quote per il montaggio
 Cotas de montaje requeridas

Kabelmontage ohne Schlaufe
 Mount cable without loop
 Montage du câble sans boucle
 Cavo di montaggio senza asole
 Montaje del cable sin bucle



U_p = 5 V ± 10 %
 (I max. 120 mA)




U_{as}: Störungssignal
 Fault detection signal
 Signal de perturbation
 Segnale di malfunzionamento
 Señal de avería

U_{as} = High:


U_{as} = Low:

EN 50 178/4.98; 5.2.9.5
 IEC 364-4-41: 1992; 411(PELV/SELV)

Achtung: Rillenkennezeichnung am Klemmring muss sichtbar sein.
Caution: Groove on clamping ring must remain visible.
Attention: La rainure sur l'anneau de serrage doit rester visible.
Attenzione: Le scanalature sull'anello di bloccaggio devono rimanere visibili.
Atención: La identificación de las ranuras en el anillo de sujeción debe ser visible.



TTL



U_{a1}, U_{a2}, U_{a0}
U_{a1}, U_{a2}, U_{a0}, U_{as}

