



клемма для проводов круглого сечения 6 проводов, 3 шт. принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA1 250

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения	
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.6	
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет	
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1,5 mm²	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	35 mm²	
длина зачистки изоляции	13,5/26/38,5 мм	
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C	
длина зачистки изоляции	0,53/1,0/1,5"	
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	14 AWG	
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	14 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	8 AWG	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• многопроводной	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 62 lb-in	
Сертификаты		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9253-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023

