



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля, вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA2 100/160/250

версия	
торговая марка изделия	SETRON
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.3
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	25 mm²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	150 mm²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	25 mm²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	150 mm²
длина зачистки изоляции	26/51 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	25–150 мм²: 31,1 Нм
• тонкожильный	25–150 мм²: 31,1 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0/2,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	4 AWG – 300 kcmil: 275 lb-in
Сертификаты	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
  EG-Konf. Miscellaneous   RCM  LRS	
other	Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JC22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9264-0JC22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JC22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023

