

моторизованный привод 24–60 В DC принадлежность для: 3VA1 400/630 3VA2 400/630



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
принадлежности	Электропривод MO
Общие технические данные	
время включения / типичный	1,7 s
полное время отключения / типичный	1,3 s
напряжение	
тип напряжения / рабочего напряжения / для приведения в действие	Постоянный ток
Номинальное напряжение питания управления Us при постоянном токе	
• минимум	24 V
• максимум	60 V
рабочая полная мощность	250 VA
Механическая конструкция	
высота	92 mm
ширина	138 mm
глубина	149 mm
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводной	
• мин.	1,5 mm²
• макс.	2,5 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
• мин.	1,5 mm²
• макс.	2,5 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводной	
• мин.	1,5 mm²
• макс.	2,5 mm²
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
начальный пусковой крутящий момент	
• мин.	0,36 N·m
• макс.	0,44 N·m
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C

Соединения согласно IEC

длина зачистки изоляции	7 mm
-------------------------	------

Сертификаты



General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------




other	Dangerous Good	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous
	Transport Information	Environmental Con- firmations
		Environmental Con- firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HA10>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9467-0HA10>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HA10
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

11.03.2024 

