



расцепитель мин. напряжения 60 В AC 50/60HZ принадлежность для: 3VA1 и 3VA20 до 3VA25

| версия                                                                                                                                                                                                      |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                                                      | SENTRON                 |                   |
| принадлежности                                                                                                                                                                                              | Независимые расцепители |                   |
| Общие технические данные                                                                                                                                                                                    |                         |                   |
| степень загрязнения                                                                                                                                                                                         | 3                       |                   |
| категория перенапряжения                                                                                                                                                                                    | III                     |                   |
| потребляемая полная мощность / макс.                                                                                                                                                                        | 2 VA                    |                   |
| напряжение                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                                                                                                                                                         | 4 kV                    |                   |
| Механическая конструкция                                                                                                                                                                                    |                         |                   |
| высота                                                                                                                                                                                                      | 65,1 mm                 |                   |
| ширина                                                                                                                                                                                                      | 25,7 mm                 |                   |
| число слотов                                                                                                                                                                                                | 3                       |                   |
| глубина                                                                                                                                                                                                     | 28,8 mm                 |                   |
| масса нетто                                                                                                                                                                                                 | 91 g                    |                   |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.                                                                                                                                             | 0,4 N·m                 |                   |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.                                                                                                                                            | 0,5 N·m                 |                   |
| Соединения согласно IEC                                                                                                                                                                                     |                         |                   |
| длина зачистки изоляции                                                                                                                                                                                     | 10 mm                   |                   |
| поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li><li>• макс.</li></ul>                                                                                             | 0,5 ... 1,5             |                   |
| номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li><li>• макс.</li></ul> | 20<br>16                |                   |
| Соединения согласно UL                                                                                                                                                                                      |                         |                   |
| длина зачистки изоляции \[дюймов]                                                                                                                                                                           | 0,4 in                  |                   |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.                                                                                                                               | 3,5 lbf·in              |                   |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.                                                                                                                              | 4,4 lbf·in              |                   |
| Сертификаты                                                                                                                                                                                                 |                         |                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                    | EMV                     | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------------------|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9908-0BB22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB22)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

11.03.2024 

