

клемма для проводов круглого сечения 3 шт. принадлежность для: 3VA2
100/160/250



версия		
торговая марка изделия	SETRON	
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения	
Общие технические данные		
обозначение / для соединительной клеммы	TA1.3	
исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет	
Соединения согласно IEC		
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1,5 mm²	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	50 mm²	
длина зачистки изоляции	18 мм	
Соединения согласно UL		
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C	
длина зачистки изоляции	0,7"	
поперечное сечение подключаемого провода		
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	14 AWG	
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	14 AWG	
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	1/0 AWG	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	8 AWG	
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	1/0 AWG	
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей		
• многопроводной	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 75 lb-in 1–1/0 AWG: 120 lb-in	
Сертификаты		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations
LRS				

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9103-0JB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9103-0JB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9103-0JB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023 

