



защитное устройство дифф. тока RCD510 базовый ВДТ тип А монтаж сбоку  
расчетный дифф. ток 0,03...5 А при 50/60 Гц регулируемое  $t_v$  0...3000 мс 3-  
пол.  $I_n = 160$  А  $U_e = 127-480$  В принадлежность для: 3VA1 с клеммным  
соединением

| версия                                                                                                                |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                | SETRON                                       |
| принадлежности                                                                                                        | модульный АВДТ, тип А                        |
| Общие технические данные                                                                                              |                                              |
| вид креплений                                                                                                         | винтовое крепление                           |
| число полюсов                                                                                                         | 3                                            |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                                                                                 | IP40                                         |
| электричество                                                                                                         |                                              |
| рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение                                                                | 160 А                                        |
| порог срабатывания / дифференциального тока                                                                           | 0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5                  |
| Механическая конструкция                                                                                              |                                              |
| функция изделия / связь с устройством дифференциального тока                                                          | Нет                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li></ul> | Да                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами</li></ul> | Сообщение предупредительной сигнализации 30% |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функция изделия / дистанционное расцепление</li></ul>                         | Нет                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• характеристика изделия / пломбируемый</li></ul>                               | Да                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функция изделия / характеристика срабатывания по выбору</li></ul>             | Нет                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функция изделия / выбор УДТ или режима контроля</li></ul>                     | Да                                           |
| положение / ввода питания / на блоке УДТ                                                                              | вверху или внизу                             |
| исполнение электрического соединения / для главной цепи                                                               | Кабельный ввод главного выключателя          |
| уставки / предельного времени нерасцепления                                                                           | 0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0       |
| тип сигнализатора срабатывания / электрический                                                                        | Да                                           |
| тип сигнализатора срабатывания / связь                                                                                | Нет                                          |
| рабочая частота / расчетное значение / макс.                                                                          | 60 Hz                                        |
| высота                                                                                                                | 187 mm                                       |
| ширина                                                                                                                | 106,4 mm                                     |
| глубина                                                                                                               | 70 mm                                        |
| масса нетто                                                                                                           | 810 g                                        |
| окружающая температура / при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li><li>• макс.</li></ul>      | -25 °C<br>70 °C                              |
| окружающая температура / при хранении <ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li><li>• макс.</li></ul>          | -40 °C<br>80 °C                              |
| окружающая температура / при хранении <ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li></ul>                          | -40 °C                                       |

## Сертификаты

### General Product Approval



[Miscellaneous](#)



| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-----|-------------------|-------------------|-------|
|-----|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

| Dangerous Good | Environment |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0RS20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9113-0RS20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9113-0RS20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0RS20)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



