SIEMENS

Лист тех. данных 3VA9114-0RL21



защитное устройство дифф. тока RCD520B базовый ВДТ тип B или B+ монтаж снизу расчетный дифф. ток 0,03...5 A регулируемое, tv 0...10.000 мс 4-пол. In = 160 A Ue = 127-690 В принадлежность для: 3VA1

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
принадлежности	модульный АВДТ, тип B и B+
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	4
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	160 A
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	Нет
● функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами	Да
● функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами	Сообщение предупредительной сигнализации 30%
● функция изделия / дистанционное расцепление	Нет
● характеристика изделия / пломбируемый	Да
● функция изделия / характеристика срабатывания по выбору	Да
● функция изделия / выбор УДТ или режима контроля	Да
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение электрического соединения / для главной цепи	шинный зажим
уставки / предельного времени нерасцепления	0; 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0
тип сигнализатора срабатывания / электрический	Да
тип сигнализатора срабатывания / связь	Нет
мощность потерь \[Вт] / макс.	7,6 W
рабочая частота / расчетное значение / макс.	60 Hz
высота	100 mm
ширина	101,6 mm
глубина	70 mm
масса нетто	710 g
окружающая температура / при эксплуатации	
● мин.	-25 °C
● макс.	70 °C
окружающая температура / при хранении	
● мин.	-40 °C
● макс.	80 °C
окружающая температура / при хранении	

© Copyright Siemens

• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C

Сертификаты

General Product Approval









Miscellaneous



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other		
	Type Test Certific-ates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous


Dangerous Good	Environment
Transport Information	Environmental Con-firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9114-0RL21
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens





последнее изменение: 15.08.2023

© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens