



клемма для проводов круглого сечения 6 проводов, 3 шт. принадлежность для: 3VA2 100/160/250

|                                                                                     |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| версия                                                                              |                                            |                   |
| торговая марка изделия                                                              | SETRON                                     |                   |
| принадлежности                                                                      | соед. клемма для проводов круглого сечения |                   |
| Общие технические данные                                                            |                                            |                   |
| обозначение / для соединительной клеммы                                             | TA2.6                                      |                   |
| исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода | Нет                                        |                   |
| Соединения согласно IEC                                                             |                                            |                   |
| поперечное сечение подключаемого провода                                            |                                            |                   |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин.                                        | 1,5 mm²                                    |                   |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс.                                       | 35 mm²                                     |                   |
| длина зачистки изоляции                                                             | 13,5/26/38,5 мм                            |                   |
| Соединения согласно UL                                                              |                                            |                   |
| допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B               | 75 °C                                      |                   |
| длина зачистки изоляции                                                             | 0,53/1,0/1,5"                              |                   |
| поперечное сечение подключаемого провода                                            |                                            |                   |
| • для медного кабеля / однопроводной / мин.                                         | 14 AWG                                     |                   |
| • для медного кабеля / однопроводной / макс.                                        | 10 AWG                                     |                   |
| • для медного кабеля / многопроводной / мин.                                        | 14 AWG                                     |                   |
| • для медного кабеля / многопроводной / макс.                                       | 2 AWG                                      |                   |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.                                   | 8 AWG                                      |                   |
| • для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.                                  | 2 AWG                                      |                   |
| начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей               |                                            |                   |
| • многопроводной                                                                    | 14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 62 lb-in       |                   |
| Сертификаты                                                                         |                                            |                   |
| General Product Approval                                                            |                                            | EMV               |
|                                                                                     |                                            | Marine / Shipping |



Miscellaneous



|                              |                               |                               |                                                   |                                                   |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| other                        | Environment                   |                               |                                                   |                                                   |
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JF60>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9223-0JF60>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JF60)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

25.10.2023 

