



residual current device RCD820 advanced RCD type A load side mounted rated resid. current 0.03...30A at 50/60Hz adjustable tv 0...10000ms 3-pole In=630A Ue=100-690V accessory for: 3VA2

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
Общие технические данные	
вид креплений	винтовое крепление
число полюсов	3
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
электричество	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	630 A
порог срабатывания / дифференциального тока	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Механическая конструкция	
функция изделия / связь с устройством дифференциального тока	да
<ul style="list-style-type: none"> • функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами • функция изделия / интегрированный / управление аварийными сигналами • функция изделия / дистанционное расцепление • Функция мерцания, начинается с импульса, фиксированное время • функция изделия / характеристика срабатывания по выбору • функция изделия / выбор УДТ или режима контроля 	да Сообщение предупредительной сигнализации 30% и 60% да да нет да
положение / ввода питания / на блоке УДТ	вверху или внизу
исполнение разъема питания / для главной цепи	шинный зажим
тип сигнализатора срабатывания / электрический	да
тип сигнализатора срабатывания / связь	да
мощность потерь [Вт] / макс.	66 W
Функциональность/блокировка/выключения	60 Hz
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	150 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	138 mm
глубина	110 mm
масса нетто	2 808 g
окружающая температура / при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-25 °C 70 °C
Дополнительная информация	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9423-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9423-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9423-0RL30


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

20.12.2020

